

品番：EA944B-45

品名：35.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用)



販売価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/23 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1181ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	HSEC-35
用途	電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップ	収縮前内径(最小)	35.0mm
収縮後内径(最大)	16.0mm	収縮後長さ	83.0mm
収縮後肉厚	3.3mm	適合ケーブル外径	17~30mm
収縮開始温度	120℃	使用温度範囲	-55~110℃
収縮率	50%(2:1)~33%(3:1)	耐電圧	1000V
材質	ポリオレフィン	カラー	黒

キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。

接着後も屈曲性を保持します。

オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。

耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.