品番: EA944B-58

品名: 12.7mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)



販売価格	<b>16,900円</b> (税抜)/18,590円(税込)					
カタログ価 格	16,900円(税抜)/18,590円(税込)					
在庫数	最新在庫: 6 (2025/10/16 13:32現在)					
商品入数	1	販売単位	袋			
カタログ ページ	1226ページ					







## 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	VL-12.7
用途	溶剤などが使用される高温環境下で 使用に最適な熱収縮チューブです。	収縮前内径	12.7mm
収縮後外径	6.4mm	肉厚	1.16mm
全長	5m	最低完全収縮温度	175℃
使用温度範囲	−55~200°C	収縮率	50%(2:1)
耐電圧	600V	材質	フッ化エラストマー
カラー	黒		

耐熱温度200℃の熱収縮チューブ

耐薬品性にも優れています。

高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。

RoHS10対応品

## 株式会社エスコ