

品番：EA944BA-13.9

品名：13.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/12 23:03現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1182ページ		



品番	EA944BA-13.9	長さ	1m
内径	13.9mm	外径	6.5mm
厚み	0.62mm	材質	架橋ポリオレフィン
収縮率	50%	適用電線サイズ	φ7.8~11.7mm
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
引張強度	10.4MPa以上	色	半透明
絶縁耐力	25kV/mm以上	入数	5本

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-13.0-CR1
内径	収縮前: 13.9mm(±0.5) 収縮後: 6.5mm	適用電線サイズ	φ7.8~11.7mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.62mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	5本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

