

品番：EA944BA-21

品名：21.0mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)



販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/08/02 20:52現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1227ページ		



品名	EA944BA-21	規格	21.0mmx 1m
メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-20.0-CR1
材質	架橋ポリオレフィン	色	透明
厚み	0.72mm	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
引張強度	10.4MPa以上	絶縁耐力	25kV/mm以上
縦方向収縮率	±5%	適用電線サイズ	φ12.0~18.0mm
柔軟性	高い	入数	5本

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-20.0-CR1
内径	収縮前:21.0mm(±0.6) 収縮後:10mm	適用電線サイズ	φ12.0~18.0mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.72mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	5本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

