品番: EA944BA-21

品名: 21.0mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)



販売価格	<b>1,450円</b> (税抜)/ 1,595円(税込)				
カタログ価格	1,450円(税抜)/1,595円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/22 09:19現在)				
商品入数	5	販売単位	PK		
カタログページ	1227ページ				









## 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-20.0-CR1
内径	収縮前:21.0mm(±0.6) 収縮後:10mm	適用電線サイズ	φ12.0~18.0mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.72mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105°C
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	5本

## 屋内用

柔軟性の高い薄肉タイプ

内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易

RoHS適合品