品番: EA944BA-3.8

品名: 3.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)



販売価格	430円 (税抜)/473円(税込)				
カタログ価格	430円(税抜)/473円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/22 10:18現在)				
商品入数	10	販売単位	PK		
カタログページ	1227ページ				









仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-3.0-CR1
内径	収縮前:3.8mm(±0.3) 収縮後:1.5mm	適用電線サイズ	φ1.8~2.7mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.44mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本

屋内用

柔軟性の高い薄肉タイプ

内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易

RoHS適合品