

品番：EA944BA-3.8

品名：3.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)



販売価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/04 04:00現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1182ページ		



TC26-3.0-CR1	0.44mm	0.5mm
--------------	--------	-------

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-3.0-CR1
内径	収縮前:3.8mm(±0.3) 収縮後:1.5mm	適用電線サイズ	φ1.8~2.7mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.44mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

