品番: EA944BA-4.7

品名: 4.5mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)



販売価格	535円 (税抜)/ 589円(税込)				
カタログ価 格	535円(税抜)/589円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/22 10:18現在)				
商品入数	10	販売単位	PK		
カタログページ	1227ページ				









仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-4.0-CR1
内径	収縮前:4.5mm(±0.4) 収縮後:2.0mm	適用電線サイズ	φ2.4~3.6mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.44mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本

屋内用

柔軟性の高い薄肉タイプ

内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易

RoHS適合品

株式会社エスコ