

品番：EA944BA-7.8

品名：7.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)



販売価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
カタログ価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/04 03:52現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1182ページ		



品番	EA944BA-7.8
メーカー	ヘラマンタイトン
型番	TC26-7.0-CR1
長さ	1m
径	7.8mm
厚み	0.56mm
収縮率	50%
収縮温度	90℃
連続使用温度	-55~+105℃
引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上
色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン
入数	10本

### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-7.0-CR1
内径	収縮前: 7.8mm(±0.4) 収縮後: 3.5mm	適用電線サイズ	φ4.2~6.3mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.56mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

