品番: EA944BA-7.8

品名: 7.8mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)



販売価格	730円(税抜)/803円(税込)				
カタログ価格	730円(税抜)/803円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 10:14現在)				
商品入数	10	販売単位	PK		
カタログページ	1227ページ				









仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-7.0-CR1
内径	収縮前:7.8mm(±0.4) 収縮後:3.5mm	適用電線サイズ	φ4.2~6.3mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.56mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90°C	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本

屋内用

柔軟性の高い薄肉タイプ

内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易

RoHS適合品