

品番：EA944BB-9.5

品名：10mmx100m 熱収縮チューブ(黒)



販売価格	3,940円(税抜) / 4,334円(税込)		
カタログ価格	3,940円(税抜) / 4,334円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/30 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1181ページ		



仕様

フラット時幅	15mm	収縮前内径	10.0mm
熱収縮範囲	15~7.5mm	熱収縮範囲内径	10~5.4mm
熱収縮率	50%	長さ	100m
厚み	0.08mm	耐電圧	650V
耐熱温度	-15~105℃	材質	収縮性PVC
色	黒		

100℃の加熱で45~50%収縮(直径)します。

送風機または温水で収縮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.