

品番 : EA944BC-40

品名 : 40.0mmx 1m 熱収縮チューブ(黒/5本)



販売価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
カタログ価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/08 07:10現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1181ページ		



#### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	THT-40.0B
用途	線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に。	内径	収縮前:40mm 収縮後:20mm
全長	1m	収縮後肉厚	0.96mm
収縮率	50%(2:1)	収縮温度	70°C
使用温度範囲	-55~105°C	材質	ポリオレフィン
色	黒	入数	5本

非難燃の熱収縮チューブ

比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。

表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。

RoHS10物質対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.