

品番：EA944BG-16

品名：16.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,720円(税抜) / 5,192円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,720円(税抜) / 5,192円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/06/22 14:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1181ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------|-------|---------|
| 呼び径 | φ16.0 | 収縮前内径 | 16.7mm |
| 収縮後内径 | 8.0mm | 収縮前肉厚 | 0.35mm |
| 収縮後肉厚 | 0.69mm | 収縮率 | 50% |
| 全長 | 10m | 耐電圧 | 600V |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| 色 | 黒 | | |

90℃の加熱で50%収縮(直径)します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.