



品番：EA944BG-16

品名：16.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)



販売価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
カタログ価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/12 23:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



#### 仕様

呼び径	φ16.0	収縮前内径	16.7mm
収縮後内径	8.0mm	収縮前肉厚	0.35mm
収縮後肉厚	0.69mm	収縮率	50%
全長	10m	耐電圧	600V
使用温度範囲	-55℃~125℃	材質	ポリオレフィン
色	黒		

90℃の加熱で50%収縮(直径)します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.