品番: EA944BH-123

品名: 4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(青)



販売価格	895円(税抜)/985円(税込)				
カタログ価格	895円(税抜)/985円(税込)				
在庫数	最新在庫: 88 (2025/12/16 14:19現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1227ページ				



## 仕様

全長	8m	色	青		
収縮前内径	φ4.7mm(±0.2)	収縮後内径	φ 2mm		
収縮前肉厚	0.25mm(±0.05)	収縮後肉厚	0.45mm(±0.10)		
収縮率	50%(2:1)	耐電圧	600V		
使用温度範囲	−55℃~125℃	材質	ポリオレフィン		
重量	85.4g				
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に					

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験) 準拠品

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.