


品番：EA944BH-165

品名：7mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| カタログ価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/22 12:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 全長 | 5m | 色 | 赤 |
| 収縮前内径 | φ 7.5mm(±0.3) | 収縮後内径 | φ 3.5mm |
| 収縮前肉厚 | 0.30mm(±0.05) | 収縮後肉厚 | 0.56mm(±0.10) |
| 耐電圧 | 600V | 使用温度範囲 | -55℃~125℃ |
| 材質 | ポリオレフィン | | |
| 110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | | | |
| 電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に | | | |
| RoHS対応品 | | | |
| 燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験) 準拠品 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
| | 品番 | EA944BH-162 |
| | コメント | 白色 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

