

品番：EA944BH-191

品名：10.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 965円(税抜) / 1,062円(税込) | | |
| カタログ価格 | 965円(税抜) / 1,062円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/22 11:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------|-------|---------------|
| 全長 | 5m | 色 | 黒 |
| 収縮前内径 | φ 10.5mm(±0.3) | 収縮後内径 | φ 5mm |
| 収縮前肉厚 | 0.30mm(±0.08) | 収縮後肉厚 | 0.56mm(±0.10) |
| 収縮率 | 50%(2:1) | 耐電圧 | 600V |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| 重量 | 108.4g | | |


電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験(VW-1燃焼性試験)準拠品

RoHS対応品

代替品

| | |
|--|---------------------------|
|  | 品番 EA944BG-10 コメント 10m |
|--|---------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.