

品番：EA944BH-231

品名：14.5mm x 3m 熱収縮チューブ(黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 920円(税抜) / 1,012円(税込) | | |
| カタログ価格 | 920円(税抜) / 1,012円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 43 (2026/06/22 11:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1181ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------|-------|---------------|
| 全長 | 3m | 色 | 黒 |
| 収縮前内径 | φ 14.5mm(±0.3) | 収縮後内径 | φ 7mm |
| 収縮前肉厚 | 0.35mm(±0.10) | 収縮後肉厚 | 0.70mm(±0.10) |
| 収縮率 | 50%(2:1) | 耐電圧 | 600V |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| 重量 | 125.1g | | |

電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験(VW-1燃焼性試験)準拠品

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.