

品番 : EA944BH-252

品名 : 16.5mm x 3m 熱収縮チューブ(白)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2025/12/16 06:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



## 仕様

全長	3m	色	白
収縮前内径	φ 16.5mm (±0.4)	収縮後内径	φ 8mm
収縮前肉厚	0.35mm (±0.10)	収縮後肉厚	0.70mm (±0.10)
収縮率	50% (2:1)	耐電圧	600V
使用温度範囲	-55°C ~ 125°C	材質	ポリオレフィン
重量	117.1g		

電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に

110°Cの加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験) 準拠品

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.