

品番 : EA944BK-10

品名 : 10.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)



販売価格	880円(税抜)／968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜)／968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 21:28現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1226ページ		



#### 仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JTC10.0-BK
適用電線サイズ	φ 6.9～9.0mm	収縮前内径	φ 10.9±0.5mm
収縮後内径	φ 5.00mm	全長	250mm
絶縁耐力	25kV/mm	熱収縮率	50%(2:1)
連続使用温度	-55°C～105°C	材質	架橋ポリオレフィン
総重量	約61g	形状	円形
色	黒	収縮温度	90°C以上
入数	20本		

電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。

テープ巻に比べ、きれいな仕上がり

ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。

耐候性あり

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.