

品番：EA944BK-2

品名：2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/03/27 23:31現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1182ページ		



仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JTC2.0-BK
適用電線サイズ	φ 1.2~1.8mm	収縮前内径	φ 2.7±0.3mm
収縮後内径	φ 1.00mm	全長	250mm
絶縁耐力	25kV/mm	熱収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃以上	連続使用温度	-55℃~105℃
材質	架橋ポリオレフィン	総重量	約22g
形状	円形	色	黒
入数	20本		

電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。

テープ巻に比べ、きれいな仕上がり

ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。

耐候性あり

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.