

品番 : EA944BK-4

品名 : 4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 680円(税抜)／748円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 680円(税抜)／748円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2025/12/16 18:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 20                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1226ページ                       |      |   |



#### 仕様

|         |               |        |             |
|---------|---------------|--------|-------------|
| メーカー    | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番     | JTC4.0-BK   |
| 適用電線サイズ | Φ 2.4~3.6mm   | 収縮前内径  | Φ 4.7±0.4mm |
| 収縮後内径   | Φ 2.00mm      | 全長     | 250mm       |
| 絶縁耐力    | 25kV/mm       | 熱収縮率   | 50%(2:1)    |
| 収縮温度    | 90°C以上        | 連続使用温度 | -55°C~105°C |
| 材質      | 架橋ポリオレフィン     | 総重量    | 約31g        |
| 形状      | 円形            | 色      | 黒           |
| 入数      | 20本           |        |             |

電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。

テープ巻に比べ、きれいな仕上がり

ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。

耐候性あり

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.