

品番：EA944BK-5

品名：5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)



販売価格	655円(税抜) / 721円(税込)		
カタログ価格	655円(税抜) / 721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/28 01:09現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1182ページ		



仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JTC5.0-BK
材質	架橋ポリオレフィン	全長	250mm
色	黒	絶縁耐力	25kV/mm
熱収縮率	50%(2:1)	適用電線サイズ	φ 3.0~4.5mm
収縮前内径	φ 5.7±0.4mm	収縮後内径	φ 2.50mm
収縮温度	90℃以上	連続使用温度	-55℃~105℃

電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。

ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。

RoHS対応品

形状	円形	入数	20本
----	----	----	-----

テープ巻に比べ、きれいな仕上がり

耐候性あり

総重量	約34g		
-----	------	--	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.