

品番：EA944BK-6

品名：6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)



販売価格	720円(税抜)／ 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜)／792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/27 23:32現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1182ページ		



仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JTC6.0-BK
適用電線サイズ	φ 3.6～5.4mm	収縮前内径	φ 6.8±0.4mm
収縮後内径	φ 3.00mm	全長	250mm
絶縁耐力	25kV/mm	熱収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃以上	連続使用温度	－55℃～105℃
材質	架橋ポリオレフィン	総重量	約42g
形状	円形	色	黒
入数	20本		

電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。
テープ巻に比べ、きれいな仕上がり
ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。
耐候性あり
RoHS対応品

