

品番：EA944BK-8

品名：8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)



販売価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜) / 913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/17 17:56現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1226ページ		



仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JTC8.0-BK
適用電線サイズ	φ 4.8~7.2mm	収縮前内径	φ 8.9±0.5mm
収縮後内径	φ 4.00mm	全長	250mm
絶縁耐力	25kV/mm	熱収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃以上	連続使用温度	-55℃~105℃
材質	架橋ポリオレフィン	総重量	約55g
形状	円形	色	黒
入数	20本		

電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。

テープ巻に比べ、きれいな仕上がり

ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。

耐候性あり

RoHS対応品

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.