

品番：EA944BP-6.1

品名：6.1 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)



販売価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
カタログ価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/15 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



品番	長さ	径	重量	材質	色	収縮率	耐電圧	使用温度範囲
EA944BP-6.1	1219	6.1	14	TFE	半透明	50%	600V	-67~250℃

#### 仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTTT24-48-Q
適用電線サイズ	8AWG	収縮前内径	φ 6.1mm
収縮後内径	φ 3.6mm	収縮後肉厚	0.4mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約14g

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

#### 代替品

品番	EA944BA-5.7
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.