品番: EA944BR-2

品名: 20.3x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	<b>1,760円</b> (税抜)/1,936円(税込)					
カタログ価 格	1,760円(税抜)/1,936円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/10/26 03:07現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1227ページ					









## 仕様

メーカー	パンドウイット (PANDUIT)	型番	HST0.8-6-XY
適用電線サイズ (AWG /MCM)	#8~#1/0	収縮前内径	φ 20.3mm
収縮後内径	φ5.1mm	収縮後肉厚	2.8mm
全長	152mm	使用温度範囲	-55℃~110℃
収縮温度	120℃	収縮率	66%
耐電圧	600V	色	黒
材質	粘着剤付ポリオレフィン	重量	約18g

IP68

肉厚タイプ

電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適

UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品

## 株式会社エスコ