

品番：EA944BR-3

品名：27.9x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/10/26 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



品番	規格	長さ	径	色	重量
EA944BR-3	27.9x152mm	152mm	27.9mm	黒	約27g

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HST1.1-6-XY
適用電線サイズ (AWG /MCM)	#2~#4/0	収縮前内径	φ 27.9mm
収縮後内径	φ 9.4mm	収縮後肉厚	3.0mm
全長	152mm	使用温度範囲	-55℃~110℃
収縮温度	120℃	収縮率	66%
耐電圧	600V	色	黒
材質	粘着剤付ポリオレフィン	重量	約27g
IP68			
肉厚タイプ			
電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適			
UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

