

品番：EA944BV-113A

品名：13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,000円(税抜) / 13,200円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,000円(税抜) / 13,200円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/07 08:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1142ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |                |      |                  |
|--------|----------------|------|------------------|
| メーカー   | 因幡電機産業 (JAPPY) | 型番   | JCOT-13N         |
| 内径     | φ 13.2mm       | 外径   | φ 17.5mm         |
| 全長     | 50m            | 耐熱温度 | 80℃(一時的)         |
| 使用温度範囲 | -20~60℃        | 材質   | 難燃ポリプロピレン(自己消火性) |
| カラー    | 黒              |      |                  |

ケーブルの保護や収束などに

スリット加工でケーブル施設後も簡単収束

軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管

難燃性の為、自己消火性があります。

RoHS対応品

※耐候性はありません

### 代替品

|      |                  |
|------|------------------|
| 品番   | EA944BV-713      |
| コメント | 内径:13.0mm、メーカー違い |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.