


品番：EA944BV-115A

品名：15.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 22:56現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	1142ページ		



仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JCOT-15N
内径	φ 15.2mm	外径	φ 19.5mm
全長	50m	耐熱温度	80℃(一時的)
使用温度範囲	-20~60℃	材質	難燃ポリプロピレン
カラー	黒		

ケーブルの保護や収束などに

スリット加工でケーブル施設後も簡単収束

軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管

難燃性の為、自己消火性があります。

RoHS対応品

※耐候性はありません

代替品

	品番	EA944BV-715
	コメント	内径:15.0mm、メーカー違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.