


品番：EA944BV-28

品名：28.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 7,490円(税抜)／8,239円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 7,490円(税抜)／8,239円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/24 00:07現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 袋 |  |
| カタログページ | 0278ページ1142ページ               |      |   |  |



仕様

|        |                       |        |          |
|--------|-----------------------|--------|----------|
| メーカー   | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番     | ECG-28N  |
| 内径     | φ 28.4mm              | 外径     | φ 33.8mm |
| 長さ     | 10m                   | カラー    | 黒        |
| 材質     | 難燃性ポリプロピレン(蛇腹状)       | 使用温度範囲 | -50℃～95℃ |
| スリット入り |                       |        |          |

代替品

|  |      |               |
|--|------|---------------|
|  | 品番   | EA944BV-632   |
|  | コメント | 内径:32mmになります。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.