

品番：EA944BV-325

品名：25.5mmx10m コルゲートチューブ(橙)



販売価格	5,470円(税抜)／6,017円(税込)			
カタログ価格	5,470円(税抜)／6,017円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 21:50現在)			
商品入数	1	販売単位	袋	
カタログページ	0280ページ1187ページ			



規格	
品名	コルゲートチューブ
規格	25.5mmx10m
材質	難燃性ポリプロピレン
色	橙
用途	EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されています。
使用温度範囲	-40～110℃
外径	32.0mm
肉厚	0.45mm
長さ	10m
型番	DKT-25S-OR-10

スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DKT-25S-OR-10
用途	EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されています。	内径	25.5mm
外径	32.0mm	肉厚	0.45mm
長さ	10m	材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	-40～110℃	カラー	橙

延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。

RoHS10対応品

代替品

	品番	EA944BV-225
	コメント	長さ10m→5m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

