

品番：EA944BV-610

品名：11.2mmx10m コルゲートチューブ(黒)



販売価格	1,690円(税抜)／1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜)／1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/24 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	0278ページ1142ページ		



品名	EA944BV-610
規格	11.2mmx10m
材質	難燃性ポリプロピレン
色	黒
長さ	10m
外径	14.0mm
肉厚	0.30mm
用途	事務所内の配線保護や機器の配線保護
使用温度範囲	-40～110℃
カラー	黒

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DKT-10S
用途	事務所内の配線保護や機器の配線保護	内径	11.2mm
外径	14.0mm	肉厚	0.30mm
長さ	10m	材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	-40～110℃	カラー	黒
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。			
延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。			
コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。			
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.