

品番：EA944BV-707

品名：7.0mmx 50m コルゲートチューブ(黒)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,470円(税抜) / 7,117円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,470円(税抜) / 7,117円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/03/07 13:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0278ページ1142ページ               |      |   |



#### 仕様

|        |                   |     |            |
|--------|-------------------|-----|------------|
| メーカー   | デンカエレクトロン         | 型番  | DKT-7S     |
| 用途     | 事務所内の配線保護や機器の配線保護 | 内径  | 7.0mm      |
| 外径     | 10.0mm            | 肉厚  | 0.27mm     |
| 長さ     | 50m               | 材質  | 難燃性ポリプロピレン |
| 使用温度範囲 | -40~110℃          | カラー | 黒          |

スリット入りなので曲げやすいだけでなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。

延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。

コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。

適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。

RoHS10対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.