


品番：EA944BW-15

品名：17.80mmx10m スパイラルチューブ(白)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 57 (2025/05/20 05:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1164ページ		



仕様

色	白	内径	17.8mm
最大結束径	50mm	材質	ポリエチレン
全長	10m	耐熱温度	75℃
ラッピング範囲	15~50mm		
電線などを簡単に束ねられます			
希望の長さにカットして使用して下さい。			
耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用も可能です。			
溶解温度	115℃		
フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。			
耐久力があり、スパイラルの形状を保つ力があるので再利用可能。			
スパイラルは時計方向			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.