

品番：EA944BX-201

品名：9.0mmx 5m スパイラルチューブ[®] (フッ素樹脂/乳白色)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,200円(税抜) / 15,620円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,200円(税抜) / 15,620円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/23 04:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1120ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-----|------------------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DP-9T (5mカット) |
| 用途 | 超耐熱(260℃)、PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護します。 | 内径 | 9mm |
| 外径 | 10.4mm | 肉厚 | 0.8mm |
| 長さ | 5m | 材質 | フッ素樹脂 (PTFE) |
| 使用温度範囲 | -70~260℃ | カラー | 乳白色 |

乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。

巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。

分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。結束後の折り曲げも容易です。

線材の固定にも使用できます。

柔軟性、耐摩耗性にも優れています。

ROHS10物質対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

