

品番：EA944BX-6

品名：6.4mmx10m スパイラルチューブ(黒)



販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 73 (2026/04/05 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1120ページ		



仕様

内径	6.4mm	外径	8mm
幅	12mm	厚み	0.8mm
全長	10m	ラッピング範囲	6~60mm
耐熱温度	75℃	溶解温度	115℃
材質	ポリエチレン	色	黒

フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。

希望の長さにカットして使用して下さい。

スパイラルは時計方向

耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.