

品番：EA944BZ-11

品名：22mm 常温収縮チューブ



販売価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	星和電機	型番	CP-0
材質	①スパイラルコア:ポリプロピレン樹脂、 ②収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、 ③本体:ポリプロピレン樹脂、 ④ゴムパッキン:クロロブレンゴム、 ⑤ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)	適合ケーブル外径	8～13mm
取付ねじ	管用平行ねじ:G1/2、 厚鋼電線管ねじ:CTG16	取付穴径	22mm
最大取付板厚	6mm	サイズ	A:80mm、φB:20.0mm、φC:15mm、φD:31mm、H(外径):21.0mm、J(長さ):14mm
ロックナットサイズ	E:33mm、F:30mm、G:5mm	ゴムパッキン厚	1.5mm
使用温度範囲	-30℃～60℃	重量	19g

ゴム収縮は-5℃～40℃の範囲で行ってください。

スパイラル状のプラスチックコアを引き抜くだけでチューブが収縮します。

保護と防水処理が簡単に行えます。

収縮チューブの材質には耐候性、弾性、収縮性に優れたエチレンプロピレンゴムを採用。

テーピングに比べて作業が簡単で仕上がりも均一です。

折り曲げ部や可動部のケーブル保護にも最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.