

品番：EA944CR-18AC

品名：900x1300mm 圧縮袋(布団用/2枚)



販売価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/23 18:32現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	2154ページ		



仕様

メーカー	アール	型番	RE-002
サイズ(cm)(チャック幅×奥行き)	大きな布団用 (90×130)	材質	本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
収納目安	ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け 布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布 4～5枚	収納期間の目安	約6ヶ月 ※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。 収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
重量(g)	200	入数	2枚
オートロックバルブタイプ			
ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。			
簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。			
空気もれがなく、くり返し使えます。			
スペース1/3で収納できます。			
オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。			

海外製の床移動式掃除機の特種な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)

空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。

場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK

※ご使用頂けない掃除機について※

- ・ハンディータイプ、業務用、排気循環型
- ・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機
- ・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機

※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.