

品番：EA944CR-19C

品名：1500x1000mm 圧縮袋(布団用/1枚)



販売価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/03/20 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	2154ページ		



特許出願済みの特殊バルブでスピード吸引を実現!

#### 仕様

メーカー	アール	型番	SP-1003
サイズ(cm)(チャック幅×奥行き)	布団一式用 (150×100)	収納目安	シングル布団一式(シングル掛布団・シングル敷布団・毛布・枕)×各1個orシングル掛けふとん2枚
材質	本体: ポリエチレン、ナイロン バルブ: ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー: ポリプロピレン	保存期間の目安	約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
入数	1枚		

バルブ部分のスピードマットでスピード吸引が可能です。

掃除機をあてて吸引するだけ、ロック不要のオートバルブ式

ダウン80%以上の羽毛布団も圧縮可能です。

スライダー付きで密封も簡単です。

密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防いで布団を清潔に保管しましょう。

スペース1/3で収納できます。

くり返し使えます。

※海外製掃除機・ハンディータイプ掃除機・業務用掃除機、排気循環型掃除機ではご使用いただけません。

【吸引に使用できる掃除機】

床移動式(キャニスター型)

日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)

吸引仕事率:400W以上が望ましい

吸引口寸法:内径30mm~50mm

吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.