

品番：EA944CT-68

品名：300mmx 20m クレラップ



販売価格	325円(税抜)／ 358円(税込)			
カタログ価格	325円(税抜)／358円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/17 12:54現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



仕様

サイズ	300mm×20m	材質	ポリ塩化ビニリデン
耐熱温度	140℃	耐冷温度	-60℃
V字刃でクルッと簡単に、スパッと切ることができます。			
つまめるフラップが2枚にわかれているので、ラップがつまみやすく、引き出しやすくなっています。			
2枚の大きなフラップに特殊なニスを塗布しているので、しっかりラップがくっつき、巻き戻りにくくなっています。			
廃棄時に刃を簡単に取り出せて、分別にも時間がかかりません。			
飛び出しガードにより、ロールが箱から飛び出すのを防ぎます。			
水蒸気を通しにくいので、食品の乾燥を防ぎ、みずみずしさを保てます。 また、水分を嫌う食品がしけるのを防ぐこともできます。			
酸素を通しにくい素材なので、食品の酸化による変色や風味を低下を防ぎ、食品の鮮度を保ちます。			
食品の香りを保ち、他の食品ににおいがうつるのを防ぎます。			
密着性の高い素材なので、食品にも食器にもピタッと密着し、しっかり包めます。			

代替品

	品番	EA944CT-63
	コメント	同 50m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.