

品番：EA944DL-11

品名：25mmx 3m 滑り止めテープ (屋外・凸凹面用/黄)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,610円(税抜) / 1,771円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,610円(税抜) / 1,771円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/17 20:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 2304ページ                      |      |   |



|       |        |
|-------|--------|
| 25mm幅 | 100mm幅 |
| 1     | 14     |

### 仕様

|        |  |       |                                      |
|--------|--|-------|--------------------------------------|
| メーカー   | 3M                                       | 商品名   | セーフティ・ウォーク                           |
| 幅(mm)  | 25                                       | 長さ(m) | 3                                    |
| 厚み(mm) | 0.8                                      | 色     | 黄                                    |
| 重量     | 71g                                      | 材質    | 表面砥粒: 鋳物粒子<br>基材: アルミホイル<br>粘着剤: ゴム系 |
| 施工温度   | 10℃以上(目安: 60℃以下)                         | 実用温度  | -40℃~60℃                             |
| 張り替え目安 | 約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)   | 様式    | 粘着式                                  |
| 用途     | 工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。 |       |                                      |

屋内外兼用/凸凹面用

屋外でも使用可能です。

★裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。

特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。

代替品



品番 EA944DL-11A

コメント 変更点:粘着剤層の表面構造

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.