

品番：EA944DL-12A

品名：50mmx 5m 滑り止めテープ (屋外・凸凹面用/黄)



販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/17 22:23現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



製品仕様	
品名	EA944DL-12A
メーカー	3M
規格	50mm x 5m
材質	アルミホイル
色	黄
厚み	0.8mm
重量	235g
施工温度	10℃以上(目安:60℃以下)
実用温度	-40℃~60℃
用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)
裏地	アルミホイル
粘着剤	ゴム系

仕様

メーカー	3M	商品名	セーフティ・ウォーク タイプA
幅(mm)	50	長さ(m)	5
厚み(mm)	0.8	材質	表面砥粒: 鋳物粒子 基材: アルミホイル 粘着剤: ゴム系
色	黄	用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
施工温度	10℃以上(目安:60℃以下)	実用温度	-40℃~60℃
張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)	重量	235g

裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。

表面の鋳物粒子により、水や油が付着した状態でも高い滑り防止性能を発揮します。

特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。

工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに

屋内外兼用/凸凹面用

粘着式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.