

品番：EA944DL-15A

品名：100mmx18m 滑り止めテープ°(屋外・凸凹面用/黄)



販売価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/17 21:11現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



製品仕様	
品名	EA944DL-15A
メーカー	3M
規格	100mm x 18m
厚み	0.8mm
色	黄
材質	表面砥粒: 鉍物粒子 基材: アルミホイル 粘着剤: ゴム系
用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
施工温度	10℃以上(目安: 60℃以下)
実用温度	-40℃~60℃
重量	1692g
張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)

仕様

メーカー	3M	商品名	セーフティ・ウォーク タイプA
幅(mm)	100	長さ(m)	18
厚み(mm)	0.8	材質	表面砥粒: 鉍物粒子 基材: アルミホイル 粘着剤: ゴム系
色	黄	用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
施工温度	10℃以上(目安: 60℃以下)	実用温度	-40℃~60℃
張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)	重量	1692g

裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。

表面の鉍物粒子により、水や油が付着した状態でも高い滑り防止性能を発揮します。

特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。

工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに

屋内外兼用/凸凹面用

粘着式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.