

品番：EA944DL-4A

品名：100mmx5m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,130円(税抜) / 6,743円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,130円(税抜) / 6,743円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/06/17 21:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | | | |



| 製品仕様 | |
|--------|--|
| 品名 | EA944DL-4A |
| メーカー | 3M |
| 規格 | 100mm x 5m |
| 材質 | 表面砥粒: 鉍物粒子 基材: アルミホイル 粘着剤: ゴム系 |
| 色 | 黒 |
| 用途 | 工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。 |
| 施工温度 | 10℃以上(目安: 60℃以下) |
| 実用温度 | -40℃~60℃ |
| 重量 | 470g |
| 張り替え目安 | 約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定) |

仕様

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| メーカー | 3M | 商品名 | セーフティ・ウォーク タイプA |
| 幅(mm) | 100 | 長さ(m) | 5 |
| 厚み(mm) | 0.8 | 材質 | 表面砥粒: 鉍物粒子 基材: アルミホイル 粘着剤: ゴム系 |
| 色 | 黒 | 用途 | 工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。 |
| 施工温度 | 10℃以上(目安: 60℃以下) | 実用温度 | -40℃~60℃ |
| 張り替え目安 | 約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定) | 重量 | 470g |

裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。

表面の鉍物粒子により、水や油が付着した状態でも高い滑り防止性能を発揮します。

特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。

工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに

屋内外兼用/凸凹面用

粘着式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.