

品番：EA944DL-5

品名：100mmx18m 滑り止めテープ[®] (屋外・凸凹面用/黒)



販売価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2304ページ		



品名	EA944DL-5	品名	EA944DL-5
規格	100mmx18m	規格	100mmx18m
色	黒	色	黒
材質	アルミホイル	材質	アルミホイル
厚み	0.8mm	厚み	0.8mm
重量	1692g	重量	1692g
施工温度	10℃以上(目安:60℃以下)	施工温度	10℃以上(目安:60℃以下)
張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)	張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)
用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。	用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。

仕様

メーカー	3M	商品名	セーフティ・ウォーク
幅(mm)	100	長さ(m)	18
厚み(mm)	0.8	色	黒
重量	1692g	材質	表面砥粒: 鋳物粒子 基材: アルミホイル 粘着剤: ゴム系
施工温度	10℃以上(目安:60℃以下)	実用温度	-40℃~60℃
張り替え目安	約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)	様式	粘着式
用途	工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。		

屋内外兼用/凸凹面用

屋外でも使用可能です。

★裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。

特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。

代替品



品番 EA944DL-5A

コメント 変更点:粘着剤層の表面構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.