

品番：EA944DN-21

品名：25mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)



販売価格	2,800円(税抜)／3,080円(税込)		
カタログ価格	2,800円(税抜)／3,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/24 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2365ページ		



輝度結果

【測定条件】200ルクス×20分照射

照射時間	輝度(mcd/m2)	測定時間
10	41.0	50
20	18.2	24
60	4.9	-

※A1は10分間の蓄光時間と測定時間との差を考慮して算出された値です。
※A2は20分間の蓄光時間と測定時間との差を考慮して算出された値です。
※A3は60分間の蓄光時間と測定時間との差を考慮して算出された値です。
※A4は10分間の蓄光時間と測定時間との差を考慮して算出された値です。

仕様

メーカー	ノリタケ(NCA)	型番	N-008
幅(mm)	25	長さ(m)	2
厚み(mm)	0.86	材質	人造砥粒+ポリエステルフィルム基材
輝度	10分:41mcd/m2 20分:18.2mcd/m2 60分:4.9mcd/m2 ※測定条件 200lx×20分照射	用途	・消灯時の階段、出入口、通路 ・ビル、工場屋内外の階段 ・バス、フォークリフトなどのステップ ・その他滑りやすい場所
入数	1巻		
人造研磨材を使用し、高いすべり止め効果を発揮します			
高輝度タイプの蓄光材を使用し、暗所での誘導表示に役立ちます			
粘着式			
蓄光			
屋内外兼用			

