

品番：EA944DN-22

品名：50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)



販売価格	5,580円(税抜)／6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜)／6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/05/24 21:20現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2365ページ		





輝度結果		
【測定条件】200ルクス×20分照射		
照射時間	輝度(mcd/m2)	2023年10月
10	41.0	50
20	18.2	24
60	4.9	—

※A1は10分は蓄光が最も高い状態の測定値です。
※蓄光量は照射条件により変動する可能性があります。
※A1は90秒の安全確認の時間経過後です。照射後、測定値は徐々に低下してきます。

仕様

メーカー	ノリタケ(NCA)	型番	N-008
幅(mm)	50	長さ(m)	2
厚み(mm)	0.86	材質	人造砥粒+ポリエステルフィルム基材
輝度	10分:41mcd/m2 20分:18.2mcd/m2 60分:4.9mcd/m2 ※測定条件 200lx×20分照射	用途	・消灯時の階段、出入口、通路 ・ビル、工場屋内外の階段 ・バス、フォークリフトなどのステップ ・その他滑りやすい場所
入数	1巻		
人造研磨材を使用し、高いすべり止め効果を発揮します			
高輝度タイプの蓄光材を使用し、暗所での誘導表示に役立ちます			
粘着式			
蓄光			
屋内外兼用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

