


品番：EA944HA-2

品名：50x1500mm 配管補修テープ(30分硬化)



販売価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/04 10:36現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1447ページ		



パイプの漏れや破損に！
濡らして巻くだけの補修材

仕様

メーカー	ユニテック(UNITEC)	型番	RH-3
商品名	レクター・ハイテープ	<キット内容>	テープ(アルミパック入り)、 ゴム手袋(1双)、 パット
サイズ	50×1500mm	材質	グラスファイバー製の布テープ
用途	工場、プラント、建物、機械の水・エア ・蒸気・油類の配管やホース類、高架水 槽、浄化槽、便槽やタンク類、プラスチ ック成形機、建設機械、送油管、長期間 航海の船舶の設備の補修、補強に	対応パイプ径	40A以下
巻き数	6～8回程度	耐熱	-15℃～210℃
硬度	シヨワーD53	耐圧	10kg/cm ²

パイプの漏れや破損に

濡らして巻き付けるだけの簡単作業

乾けば金属のように固まり、半永久補修できます。

30分固着、30～40分硬化

飲料水配管補修OK

(食品衛生法第370号、第595号承認)

プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、コンクリート、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。

特に薬品やオイルを使用する配管に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.