

品番：EA944HA-21

品名：100x150mm 補修テープ (ファイバーガラス/15分固着)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1497ページ		



あらゆる素材に対応
貼り付けるタイプの補修材

仕様

メーカー	ユニテック (UNITEC)	型番	PA1015
商品名	パワーパッチ	キット内容	ファイバーガラステープ、ゴム手袋(1双)
サイズ	100×150mm	厚み	1mm
材質	ファイバーガラス	用途	穴やひび割れの補修、タンク・配管・平面・曲部あらゆる箇所の補修に
色	半透明	硬化時間	見掛け硬化5～8分 約15分で硬化
耐圧	10kg/cm ²	使用温度範囲	-17～170℃
硬度	ショワ- D79	耐薬品性	ガソリン・酢酸(20%)・油圧油・塩酸(20%)・灯油トルエン・海水など

貼り付けるタイプの補修材

タンク・配管・平面・曲部あらゆる箇所の補修に。

テープと硬化剤を混ぜ合わせ補修箇所に貼り付ければ約15分で固着

破損などの応急処置だけでなく、長期的に効果は持続されます

補修時温度が上がるため(40～70℃)火傷注意

厚手の手袋着用の上、ゴム手袋で二重着用下さい。

ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、すべての金属、PVC等あらゆる素材に対応

※作業時使用する厚手の手袋は付属していません。ご準備ください。

代替品



品番 EA944HA-22

コメント サイズ:100x300mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.